



ПЭПА

Полиэтиленполиамин

Отвердитель для эпоксидных смол
холодного типа

Прост в использовании

Экономичный расход

Проверенный временем

Высокая скорость
полимеризации без снижения
вязкости и слабом запахе.

Смола: Отвердитель

ЭД-20, KER-828

DER-331, YD-128 100:10

ЭД-22, DER-330 100:10

К-115, К-153 (А) 100:10

КДА, К-201 100:10

ЭД-16, DER-337 100:10

Рекомендуемый режим отверждения:

24 часа при темп. 20-25°C

для улучшения физико-механических
свойств:

4 часа при темп. 20-25°C и

дополнительно 4 часа при темп. 60-80°C

Соединение смолы с отвердителем
должно производиться при темп. не
ниже 20°C

Время желатинизации 1,5 часа

Полное отверждение 24 часа

Работаем с крупными производствами,
предоставляем образцы для
прохождения входного контроля.

Оптовые цены для постоянных
партнёров.

20 кг: 595 руб/кг

200 кг 580 руб/кг

